

**HOLEX****Stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725351 140
GTIN	4045197888068
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

**Technický popis**

Celková délka	140 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště