

HOLEX**Stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725351 160
GTIN	4045197888075
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji

Technický popis

Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště