

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 25 mm 24 dílná sada, Ø stopky 3 mm, RB-ZB, Zrnitost: 120**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573545 120
GTIN	30048011276138
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Zalitě speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Upínací trn (**Ø stopky 3 mm**) lze demontovat. Segmenty lze kombinovat s libovolnou šířkou kartáčů.

Se zahnutými štětinami (typ C) pro **obrábění profilovaných povrchů.**

Použití:

Dbejte na směr otáčení.

Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Rozsah dodávky:

24 jednotlivých segmentů (cca 1,6 mm širokých) **včetně upínacího trnu** s Ø stopky 3 mm.

Technický popis

Zrnitost	120
Barva	bílá
Ø kartáče D ₁	25 mm
Maximální počet otáček	35000 min ⁻¹
Tloušťka kartáče	1,6 - 10 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	RB-ZB
Označení výrobce	RB-ZB
Druh produktu	Kulatý kartáč