

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (A) zrna 600, Ø kartáče D1: 4,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574470 4,8
GTIN	4017359171301
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

**Jemné štětiny oxid hlinitý(A)** se **zrnem600**, Ø štětín **0,30mm**, celková délka 125mm, délka osazení 25mm.

**Použití:**

**Nylonové brusné kartáče** - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	4,8 mm
Pracovní délka L <sub>3</sub>	25 mm
Ø stopky D <sub>5</sub>	2,2 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky