

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 76 mm Ø stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 80**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573550 80
GTIN	54046719316354
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Zalitě speciální čistící kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Upínací trn (Ø stopky 6 mm) zalitý se segmenty.

Se zahnutými štětinami (typ C) pro **obrábění profilovaných povrchů.**

Použití:

Dbejte na směr otáčení.

Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	76 mm
Barva	žlutá
Zrnitost	80
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹

Tloušťka kartáče	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	BB-ZS
Označení výrobce	BB-ZS
Druh produktu	Kulatý kartáč