

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 1000, Ø kartáče D1: 1,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574476 1,2
GTIN	4017359290606
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

**Jemné štětiny karbid křemíku (SiC) se zrnem 1000, Ø štětín 0,25mm, celková délka 100mm.**

**Použití:**

**Nylonové brusné kartáče** - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	1,2 mm
Pracovní délka L <sub>3</sub>	12 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	0,7 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky