


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 40X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Velmi kvalitní vlnité dráty, Ø stopky 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	40 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Délka osazení H ₁	9 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč