

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 60X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574100 60X15
GTIN	4017359023662
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Velmi kvalitní vlnité dráty, Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.  
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	17 mm
Tloušťka štětín	0,2 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	60 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlňené
Druh produktu	Kulatý kartáč