



Sada nástrčných klíčů metrické/palce, 1/2palcový čtyřhran 45-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	638810
GTIN	4018754079445
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22. Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem do 3/4 palce (americké palcové rozměry).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 22 ks č. 642100

vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Nástrčné hlavice 12-hran: 17 ks č. 642400

vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Vratidlo: 1 ks č. 641300 vel. 300

Prodloužení: 3 ks č. 641000

vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2

Uložení v: Box z ocelového plechu

Výška: 53 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče: 10-34 mm

Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče: 3/8-1.1/4 palec

Technický popis

Unášecí profil	Hlavice 12-hran
Upínací 4-hran	1/2 palec
Počet dílů	45
Rozměry velikostí klíčů	metrické / palcové
Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče	10-34 mm
Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče	3/8-1.1/4 palec
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	540 mm
Šířka	290 mm
Výška	53 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč