

HOLEX**Sada očkoplochých klíčů, chromované, Počet klíčů: 19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613960 19
GTIN	4045197463807
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Technický popis

Počet klíčů	19
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Atribut názvu produktu	chromované
Druh produktu	otevřený klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613950 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613950 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613950 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613950 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613950 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613950 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613950 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613950 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613950 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613950 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613950 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613950 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613950 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613950 20
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613950 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613950 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613950 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613950 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613950 5,5