



Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 18mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614200 18
GTIN	4018754019267
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614600

Technický popis

Délka klíče L	255 mm
Rozměr klíče	18 mm
Boční kroužek AS-Drive	ano
Maximální výška čelisti h1	8,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické

Maximální výška očka $h_{2\max}$	12 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	Maticový klíč