

**Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	640025
GTIN	4045197497505
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Celková délka: 263 mm

Počet břitů: 40

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	263 mm
Počet břitů	40