



Sada hlavic pro šrouby Torx® 1/4; 1/2palcový čtyřhran 30dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630035
GTIN	4000896209620
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Výhoda:

Pouzdro Smartcase s funkcí vystavení nástrojů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks vel. E12; E14; E16; E18; E20

1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 8 ks vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks vel. 55; 147 mm

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks vel. 76; 123 mm

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632060

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640160

Uložení v: plastovém boxu se stojanem / odkládací miskou

Materiál: Chromvanadiová ocel

Výška: 65 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet dílů	30
Upínací 4-hran	1/4 palec
Upínací 4-hran	1/2 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel
Délka	355 mm
Šířka	235 mm
Výška	65 mm
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč