



## Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem, Typ: GSR1215FC



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti **s držákem bitů** nebo vyměnitelnému **excentrickému nebo úhlovému nastavci**. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nastavci **FlexiClick**. Pohodlná manipulace: nastavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

#### Výhoda:

Všestranné, 4 sklíčidla na výběr.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, excentrického nastavce, vrtacího sklíčidla, úhlového nastavce, držáku bitů a L-BOXXu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

### Technický popis

Maximální utahovací moment tvrdý	30 Nm
Hmotnost	0,8 kg
Maximální vibrace dle EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální utahovací moment měkký	15 Nm
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	19 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	0 - 10 mm
Označení výrobce	GSR 12V-15FC
Konstrukce motoru	2pólový motor
Napětí akumulátorů	12 V
Typické použití	Strong
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V
USP2	2 akumulátory, box L-Boxx

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru  
B12 V

---

073851 B12