



## Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 11



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	614210 11
GTIN	4018754058341
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

#### Upozornění:

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

### Technický popis

Počet klíčů	11
Boční kroužek AS-Drive	ano
Rozměry velikostí klíčů	metrické

Druh produktu

Maticový klíč

**Příslušenství**

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614200 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614200 24
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614200 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614200 22
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614200 13
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614200 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614200 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614200 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614200 18
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 27 mm	614200 27
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 30 mm	614200 30