



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Štafle s příčkami hliníkové, vstup z obou stran, možný počet příček 2×6 – 2×12**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Třída artiklu	98G

Popis**Provedení:**

Bočnice z trubky obdélníkového průřezu, rýhované čtyřhranné příčle 30×30 mm, trvalé lemování s bočnicemi, kónické provedení bočnic pro bezpečné stání. Horní konce bočnic s koncovými kryty. Protiskluzná příčka nivello®. Vysoká bezpečnost stání díky zajištění příčlí 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy, přepravní bezpečnostní spony. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Hmotnost	13,3 kg
Dolní, vnější šířka	0,65 m
Provedení stupátka	Příčka
Pochůznost	oboustranné

Hloubka příček / stupňů	30 mm
Pracovní výška cca	3,3 m
Počet stupňů	10
Délka žebříku	2,95 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík