



Víceúčelový žebřík s příčkami 4dílný se 2 příčnými vzpěrami, jako jednoduchý žebřík, schůdky a štafle, Pracovní plošina, možný počet příček 10 – 14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966105 12
GTIN	4031405313125
Třída artiklu	98G

Popis

Provedení:

Příložený žebřík, stojací žebřík a pracovní plošina v jednom. Pro použití jako pracovní plošina je nutný potah a zábradlí (toto u nás popetejte odděleně). 6 automaticky zamykacích ocelových závěsů zajišťuje bezpečnost použití. Vzdálenost mezi příčlemi 280 mm. Bezpečné stání a vysoká pracovní bezpečnost díky 2 příčkám nivello® a oboustranně protiskluzovým nohám žebříku nivello®. Tyto příčné nosníky jsou dodávány volně a šroubují se dvakrát na spodním konci bočnic.

Norma:

DIN EN 131.

Upozornění:

Pro tyto žebříky obdržíte traverzy, přizpůsobené podle normy.

Technický popis

Počet stupňů	4×3
Šířka ve složeném stavu	0,99 m
Délka ve složeném stavu	0,35 m

Pracovní výška dvojitého žebříku cca	4,8 m
Délka žebříku ve vysunutém stavu	3,65 m
Hmotnost	14 kg
Šířka příčné traverzy	0,93 m
Hloubka ve složeném stavu	0,25 m
Délka žebříku jako dvojitý žebřík	1,76 m
Výška jako pracovní plošina	0,99 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík