

**Diamantový dělicí kotouč, Ø kotouče: 76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563417 76
GTIN	3165140820110
Třída artiklu	54B

**Popis****Provedení:**

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.  
Slinutý uzavřený diamantový řezný okraj. Čistý řez.

**Použití:**

Pro dělení jemné kameniny, dlaždic a mramoru.

**Materiál:**

Optimalizované pro: Jemnou kameninu, mramor, kachličky.

**Vhodné pro :**

**Akumulátorová malá úhlová bruska** č. 077100.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Ø otvoru: 10 mm

Šířka kotouče: 1,9 mm

Ø otvoru: 10 mm

**Technický popis**

Šířka kotouče	1,9 mm
Ø kotouče	76 mm

Ø otvoru	10 mm
Maximální počet otáček	20150 min <sup>-1</sup>
Pro tloušťky materiálů	5,7 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Popis tvaru	rovný
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Pohonný agregát	Přímé brusky
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Kámen	vhodný		