



Tvrdokovový dělicí kotouč, Ø kotouče: 76mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563418 76
GTIN	3165140827621
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Ocelový talíř s naletovaným TK granulátem na řezné hraně.

Použití:

Pro dělení dřeva, plastu, sádrovláknitých desek.

Vhodné pro :

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Ø otvoru: 10 mm

Šířka kotouče: 1 mm

Ø otvoru: 10 mm

Technický popis

Šířka kotouče	1 mm
Ø kotouče	76 mm
Ø otvoru	10 mm
Maximální počet otáček	20100 min ⁻¹

Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Popis tvaru	rovný
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	sádrové desky
Optimalizováno pro materiál	plast
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Pohonný agregát	Přímé brusky
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Uni	vhodný		