

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 48-102, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	094268 7
GTIN	10076490054455
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

Řada HyFlex®. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. Pro lehkou práci v průmyslu. Dobrá pohyblivost pro přesnou manipulaci s malými předměty. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce, inspekce, balení malých dílů.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12

EN 388	4121A
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	219 mm
Barva	šedá
Hmotnost	15 g
Technologie pletení	13G
Použití	vícetázové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice