

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 48-102, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094268 9 |
| GTIN | 10076490446823 |
| Třída artiklu | 04P |

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. Pro lehkou práci v průmyslu. Dobrá pohyblivost pro přesnou manipulaci s malými předměty. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce, inspekce, balení malých dílů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 9 |
| Řada | HyFlex® |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Obsah | 12 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EN 388 | 4121A |
| Materiál nosiče | Polyamid |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Délka | 219 mm |
| Barva | šedá |
| Hmotnost | 15 g |
| Technologie pletení | 13G |
| Použití | vícerozázové |
| Materiál | PU |
| Třída ochrany proti pořezání | A |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |