

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 48-101, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094269 10
GTIN	10076490446892
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. Pro lehkou práci v průmyslu. Dobrá pohyblivost pro přesnou manipulaci s malými předměty. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce, inspekce, balení malých dílů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12

EN 388	4131A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	220 mm
Barva	černý
Hmotnost	15,7 g
Technologie pletení	13G
Použití	vícerozové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice