

Garant**Přesný výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443450 600
GTIN	4045197889911
Třída artiklu	41F

Popis**Provedení:**

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Odečet bez paralaxní chyby s jemnou kontrastní stupnicí.

Dodatečná lupa pro optimální odečítání. Všechny odečítací díly jsou matně chromovány. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění.

Provedení reklamní text:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem Santoprene®. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu.

Dodatečná lupa pro optimální odečítání. Všechny odečítací díly jsou matně chromované.

Rozsah dodávky:

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.

Technický popis

Mezní chyba	0,08 mm
Nonius	1/50 mm
Základna nohy šířka	110 mm
Kalibrování	E1
Průřez měřicích sloupků	30×12 mm
Výška orýsování	600 mm
Základna nohy délka	165 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024640 1000

Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Délka 75 mm	444010 75
---	-----------