



Akumulátorová jednostupňová vrtačka, Typ: 71050262



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Akumulátorová vrtačka s vysokou přesností obvodové házivosti pro přesné výsledky vrtání.**
- **Bezúdržbový a bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, kompletně zakrytý a chráněný vůči prachu s vysokou účinností a maximální životností.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo Röhm s automatickou aretací vřetena.**
- **Samodotahovací upínací čelisti vrtacího sklíčidla.**
- **Vysoce pevný kovový plášť převodovky s Ø upínacího krku 43 mm, rohový rozměr pouhých 23 mm.**
- **Vynikající ergonomie s citlivou rukojetí Fein pro trvalé používání bez únavy.**

Jednostupňová vrtačka do 10 mm v oceli, pracovní otáčky 1100 min.⁻¹.

Výhoda:

Vynikající ergonomie.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídatná rukojeť. **Výběrová verze bez akumulátoru a nabíječky.**

Upozornění:

K dostání vhodná základní sada akumulátorů s č. 073832 92604324.

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Fein typ E 18 V

Označení výrobce: ABOP 10 Select

Napětí akumulátorů: 18 V

Rozsah otáček: 0 - 1250 min⁻¹

Upínač vrtacího sklíčidla: 1/2 palce – 20 UNF

Upínací rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 10 mm

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček	0 - 1250 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	ABOP 10 Select
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Pravý /levý chod	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Akumulátorová nabíječka Typ FE30	073845 FE30
Akumulátorová nabíječka Typ FE50	073845 FE50
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073838 FE18

Akumulátorová nabíječka Typ FE80

073845 FE80