

Ansell**Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-805, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094431 10
GTIN	10076490484085
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Série ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. **Účinné blokování tuku a oleje.** Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.

S bezpečnostní manžetou a plným povlakem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	Hycron®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4121B
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	256 mm
Barva	modrá
Hmotnost	69 g
Použití	vícerozázové
Materiál	Nitril
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Víceúčelové rukavice