

Ansell**Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-805, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094431 11 |
| GTIN | 10076490484078 |
| Třída artiklu | 04P |

Popis**Provedení:**

Série ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. **Účinné blokování tuku a oleje.** Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.

S bezpečnostní manžetou a plným povlakem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 11 |
| Řada | Hycron® |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 12 |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové |
| EN 388 | 4121B |
| Materiál nosiče | bavlna |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | plný povlak |
| Rozsah použití | Heavy Duty |
| Délka | 256 mm |
| Barva | modrá |
| Hmotnost | 69 g |
| Použití | vícerozázové |
| Materiál | Nitril |
| Třída ochrany proti pořezání | B |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |