

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štětcový kartáč drát INOX 0,30 mm, Typ: 10X20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574600 10X20
GTIN	4017359006801
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, \varnothing stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

Technický popis

Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Délka svěrky L ₂	20 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
\varnothing svěrky D ₂	10 mm
\varnothing kartáče D ₁	12 mm
Celková délka L	60 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč