

Garant**Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	625330 TX25
GTIN	4045197923042
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky **otvoru v profilu Torx®** vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Technický popis

Délka čepele	120 mm
Profil Torx®	TX25
Celková délka	225 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál čepele	Speciální chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složkové haptopreny
Druh produktu	Šroubováky

