



Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71126460



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071120 71126460
GTIN	4014586883854
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300.

Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.

Kalibrační servis na poptávku.

Technický popis

Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček	20 - 230 min ⁻¹
Konstrukce	Úhlový šroubovák
Rozsah utahovacích momentů	25 - 60 Nm
Označení výrobce	ASW 18-60 PC
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg
Vhodná úhlová hlava	071133 16010
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Programovací adaptér Typ 92604163	071135 92604163

Nastavovací nářadí ACCU TEC Typ ESTW

071119 ESTW

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“

654340