

Garant
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 22 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	614700 22
GTIN	4045197160072
Třída artiklu	61A

Popis
Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Délka klíče L: 300 mm

maximální výška čelisti h₁: 9,5 mm

maximální výška oka h_{2 max}: 14,2 mm

Technický popis

Délka klíče L	300 mm
maximální výška čelisti h ₁	9,5 mm
Rozměr klíče	22 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
maximální výška oka h _{2 max}	14,2 mm

Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	Maticový klíč