

## Manipulační zvedací stůl, Nosnost: 2000kg



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 919992 2000   |
| GTIN           | 4025092994156 |
| Třída artiklu  | 08Y           |

### Popis

#### Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s platformou z hladkého ocelového plechu. Pro mnohostranné možnosti použití, jako zvedání a spouštění **těžkých** břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Ergonomická práce díky plynulému hydraulickému nastavení výšky. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepětová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám.

#### Norma:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Upozornění:

- Teplota okolí vnitřní oblast na 0 °C až 40 °C.
- Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
- Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.

### Technický popis

|          |         |
|----------|---------|
| Šířka    | 800 mm  |
| Nosnost  | 2000 kg |
| Hmotnost | 280 kg  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Konstrukční výška C | 190 mm               |
| Výška zdvihu H      | 820 mm               |
| Doba zdvihu         | 40 s                 |
| Délka L             | 1300 mm              |
| Síťové napětí       | 400 V                |
| Frekvence sítě      | 50 Hz                |
| Zdroj energie       | Síťový provoz        |
| Druh produktu       | Nůžkový zvedací stůl |