

Manipulační zvedací stůl, Nosnost: 1000kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919992 1000
GTIN	4050939066215
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s platformou z hladkého ocelového plechu. Pro mnohostranné možnosti použití, jako zvedání a spouštění **těžkých** břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Ergonomická práce díky plynulému hydraulickému nastavení výšky. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepětová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Upozornění:

- Teplota okolí vnitřní oblast na 0 °C až 40 °C.
- Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
- Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.

Technický popis

Šířka	800 mm
Nosnost	1000 kg
Hmotnost	220 kg

Konstrukční výška C	190 mm
Výška zdvihu H	820 mm
Doba zdvihu	25 s
Délka L	1300 mm
Síťové napětí	400 V
Frekvence sítě	50 Hz
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Nůžkový zvedací stůl