

HOLEX**Pár rukavic hovězí kůže, Velikost rukavice: 12****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094055 12 |
| GTIN | 4045197890412 |
| Třída artiklu | 02H |

Popis**Provedení:**

Kvalitní kožené rukavice pro použití v případě mechanických rizik. Se **stabilním dvojitým švem** a pogumovanou manžetou. Díky **robustnímu svrchnímu materiálu** mají tyto rukavice obzvláště dlouhou životnost. Ukazováček je celý z kůže.

Bavlněná vnitřní vložka pouze na ploše dlaní.

Provedení reklamní text:

Bavlněná vnitřní podšívka výhradně na dlaních. **Kvalitní rukavice z plné hovězí usně** pro použití při hrozícím mechanickém ohrožení. Se **stabilním dvojitým švem** a pogumovanou manžetou. Díky **robustnímu svrchnímu materiálu** mají tyto rukavice obzvláště dlouhou životnost. Ukazováček je celý z kůže.

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-------------------|----|
| Velikost rukavice | 12 |
|-------------------|----|

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Druh rukavic | Rukavice z hovězí kůže |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 12 |
| Materiál nosiče | Hovězí kůže |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové |
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu |
| varianta povlaku | bez povlaku |
| Hmotnost | 180 g |
| Materiál | hovězí kůže |
| Délka | 260 mm |
| Tloušťka | 1 |
| EN 388 | 3133X |
| Použití | vícerázové |
| Rozsah použití | Heavy Duty |
| Barva | bílá |
| Druh produktu | Rukavice ze štípenkové hovězí usně |