

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splétaný štětcový kartáč ocelový drát, Ø kartáče D₁ × tloušťka štětin:
19X0,35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574800 19X0,35
GTIN	4017359027240
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, Ø **stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Použití:

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce.

Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.

Technický popis

Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Počet copánků	6
Ø kartáče D ₁	19 mm
Tloušťka štětin	0,35 mm
Délka osazení H ₁	28 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč

