



Pár rukavic KryTech 580, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094468 10
GTIN	3245425804100
Třída artiklu	06D

Popis

Provedení:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemné práce v mírně mastném a zašpiněném pracovním prostředí. Efektivní bezpečnost uchopení v mastných úsecích od oleje a to díky **technologii** Grip&Proof. Dlouhá životnost díky odolnosti vůči oleji a omývatelnému materiálu. Zvláště vhodné k obrábění obrobků rezným olejem, pro zacházení s plechy od oleje a se strojními díly, k řezání, lisování a ražení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	45

Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / šedá
Délka	230 - 280 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání