



Pár rukavic KryTech 580, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094468 7 |
| GTIN | 3245425804179 |
| Třída artiklu | 06D |

Popis

Provedení:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemné práce v mírně mastném a zašpiněném pracovním prostředí. Efektivní bezpečnost uchopení v mastných úsecích od oleje a to díky **technologii** Grip&Proof. Dlouhá životnost díky odolnosti vůči oleji a omývatelnému materiálu. Zvláště vhodné k obrábění obrobků rezným olejem, pro zacházení s plechy od oleje a se strojními díly, k řezání, lisování a ražení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 7 |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 45 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342B |
| Materiál nosiče | PEHD |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Barva | černá / šedá |
| Délka | 230 - 280 mm |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | B |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |