



Pár rukavic KryTech 580, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094468 8
GTIN	3245425804186
Třída artiklu	06D

Popis

Provedení:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemné práce v mírně mastném a zašpiněném pracovním prostředí. Efektivní bezpečnost uchopení v mastných úsecích od oleje a to díky **technologii** Grip&Proof. Dlouhá životnost díky odolnosti vůči oleji a omývatelnému materiálu. Zvláště vhodné k obrábění obrobků rezným olejem, pro zacházení s plechy od oleje a se strojními díly, k řezání, lisování a ražení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	8
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	45

Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / šedá
Délka	230 - 280 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání