

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 18
GTIN	4045197160287
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 239 mm

Šířka čelisti b: 38,6 mm

Výška čelisti h₁: 8,1 mm

Výška očka h₂: 11,2 mm

Ø očka D: 33,4 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 300 Nm

Technický popis

Výška očka h ₂	11,2 mm
Rozměr klíče	18 mm
Šířka čelisti b	38,6 mm
Délka klíče L	239 mm
Výška čelisti h ₁	8,1 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	300 Nm
Ø očka D	33,4 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč