

**Garant**
**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 32 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614700 32
GTIN	4045197160119
Třída artiklu	61A

**Popis**
**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky.** – **Šrouby jsou chráněny.** – **Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.** – **Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Délka klíče L: 430 mm

maximální výška čelisti h<sub>1</sub>: 14 mm

maximální výška oka h<sub>2 max</sub>: 21 mm

**Technický popis**

Délka klíče L	430 mm
maximální výška čelisti h <sub>1</sub>	14 mm
Rozměr klíče	32 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
maximální výška oka h <sub>2 max</sub>	21 mm

Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	Maticový klíč