



Diamantový plech, Zrnitost: D64μm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	529110 D64
GTIN	4007220806371
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Pružný diamantový plech, **oboustranně** osazený diamantovým brusným zrnem. Výška s osazením 0,7 mm.

Použití:

Ideální pro broušení na konkávních a konvexních površích.

Upozornění:

Diamantové pilníky lze čistit v petroleji pomocí kovového kartáče (např. 576000).

Technický popis

Zrnitost	D64
Stupeň jemnosti	jemný
Rozměry	35×350 mm
Brusivo	Diamant
Zkratka brusiva	D
Šířka	30 mm
Výška	0,7 mm
Délka	170 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		