

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 21 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 21
GTIN	4045197160300
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 286 mm

Šířka čelisti b: 45,7 mm

Výška čelisti h₁: 9,6 mm

Výška očka h₂: 13 mm

Ø očka D: 42 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 375 Nm

Technický popis

Rozměr klíče	21 mm
Délka klíče L	286 mm
Ø očka D	42 mm
Šířka čelisti b	45,7 mm
Výška očka h ₂	13 mm
Výška čelisti h ₁	9,6 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	375 Nm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč