

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 41 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 41
GTIN	4045197511874
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 550 mm

Šířka čelisti b: 83 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 18 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 22 mm

Ø očka D: 72,9 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 1300 Nm

**Technický popis**

Výška čelisti h <sub>1</sub>	18 mm
Rozměr klíče	41 mm
Délka klíče L	550 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	1300 Nm
Ø očka D	72,9 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	22 mm
Šířka čelisti b	83 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč