

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splétaný štětcový kartáč drát INOX, Ø kartáče D1 x tloušťka štětín:
19X0,15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Kvalita drátu INOX 1.4401 (AISI 316). Korpus držáku s plastovým povlakem pro obrábění zušlechtné oceli.

Použití:

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce.

Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.

Technický popis

Délka osazení H ₁	28 mm
Tloušťka štětín	0,15 mm
Počet copánků	6
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	19 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč