

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 14
GTIN	4045197160249
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 193 mm

Šířka čelisti b: 30,9 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 6,6 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 9,4 mm

Ø očka D: 27,3 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 160 Nm

**Technický popis**

Šířka čelisti b	30,9 mm
Rozměr klíče	14 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	160 Nm
Ø očka D	27,3 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	6,6 mm
Délka klíče L	193 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	9,4 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč