

Garant**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru, Počet klíčů: 5**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	614810 5
GTIN	4045197160348
Třída artiklu	61B

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem.
Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614800 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	5
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm

Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614800 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 8 mm	614800 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614800 13
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 5	614835 5
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 16 mm	614800 16
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614800 10