

3M Scotch-Brite™

Rounové kompaktní brusné tělísko Ø 25×25 mm, Srovnání zrnitosti: 180M**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551930 180M
GTIN	50048011140631
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Scotch-Brite™ vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, **zalisovaný tvar brusného tělíska**, orovnatelné.

Použití:

Pro **univerzální dokončovací práce**.

Technický popis

Ø hlavy	25 mm
Stupeň jemnosti	střední
Ø otvoru	5 mm
Provedení	6A medium
Stupeň tvrdosti	střední
Výška hlavy	25 mm
Srovnání zrnitosti	180
Upnutí	Přes upínací trn č. 551935.
Doporučené otáčky	13000 min ⁻¹

Druh produktu

Brusné tělísko

Příslušenství

Upínací trn pro rounová kompaktní brusná tělíska

551935