



12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642100 8 |
| GTIN | 4018754005161 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 642129

Technický popis

| | |
|--------------|-------|
| Rozměr klíče | 8 mm |
| Délka | 38 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Ø na hnané straně | 13 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč |
| Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl |
| S profilem AS-Drive | ano |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |