



## 12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642100 19
GTIN	4018754005277
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

**Profil** AS-Drive.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 642129

### Technický popis

Ø na hnané straně	26,2 mm
Délka	38 mm

Rozměr klíče	19 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče