

HOLEX**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642120 32
GTIN	4045197164193
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Technický popis

Délka	44 mm
Ø na hnané straně	42 mm
Rozměr klíče	32 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče