

**Koken****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 9 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	650035 9
GTIN	4991644301249
Třída artiklu	63R

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako **AS-Drive** šetřícím šrouby a matice.

**Norma:****DIN 3129****Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Ø na hnané straně: 13,8 mm

Délka: 23 mm

**Technický popis**

Ø na hnané straně	13,8 mm
Rozměr klíče	9 mm
Délka	23 mm

Upínací 4-hran	1/4 palec
Norma	DIN 3129
Norma	DIN 3121
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	Chrommolybdenová ocel
Povrch	černěné
vhodné pro použití strojů	ano